

WASSER UND WÄRME AUF SICHEREN WEGEN



SYR Füllstation MobiFill

Heizungsbefüllung
und Wasserbehandlung
zum Mitnehmen

MobiFill und das SYR Kartuschensystem

Die Füllstation MobiFill von SYR macht die mobile Erstbefüllung von Heizungsanlagen sowie die Heizungswasserbehandlung und das Nachfüllen der Anlage an wechselnden Einsatzorten unkompliziert und preiswert möglich. MobiFill einfach auf die benötigte Kartusche zur Heizungswasserbehandlung schrauben. Die Kartuschen zur Heizungswasser-Enthärtung (HWE), Heizungswasser-Vollentsalzung (HVE) oder Heizungswasser-Vollentsalzung mit pH-Wert-Stabilisierung (HVE Plus) sind in den Größen 2,5, 4, 7 und 14 Liter erhältlich. Für alle Kartuschen ist entsprechendes Austauschgranulat bestellbar.

Verstellbarer Tragegurt

Praktisch ist der verstellbare Tragegurt (Zubehör), mit dem MobiFill mit der 2,5-Liter-Kartusche ganz leicht zur Heizungswartung mitgenommen werden kann – VDI-konformes Wasser immer im Gepäck.

Digitale Kapazitätskontrolle

Mit der digitalen Kapazitätskontrolle haben Sie die zu erwartende Kapazität und den Restwert der Kartusche stets im Blick.

MobiFill normgerecht anschließen

Ideal für den DIN-gerechten Anschluss der mobilen Füllstation sind die DVGW-geprüften Systemtrenner STBA 200 und STBA 220. So schützen Sie vorschriftsmäßig bei der Anlagenbefüllung das Trinkwasser.



Nach der Erstbefüllung

Sicheres stationäres Nachfüllen

Mit der Installation des AnschlussCenters All-in One (integrierter Systemtrenner) und der passenden 2,5-Liter-Kartusche sorgen Sie für eine permanente Befüllung der Anlage mit aufbereitetem Wasser.

Korrosionsschutz und pH-Wert-Stabilisierung

Mit zwei effektiven Heizungsschutzkonzentraten und der praktischen Kanisterpumpe 3220 schaffen Sie nachhaltigen Korrosionsschutz in der Heizungsanlage.



HSK 2 wird bei neuen Anlagen eingesetzt, die mit vollentsalztem Wasser befüllt sind. Bei Anlagen im Bestand verwenden Sie das Heizungsschutzkonzentrat HSK 1.

Füllstation **MobiFill**

- praktische Tragemulde für einfache Handhabung (bis 7-Liter-Kartusche)
- digitale Kapazitätskontrolle
- Anschluss an das SYR Kartuschen-System
- flexible Anschlussschläuche je ca. 155 cm lang (im Lieferumfang)
- verstellbarer Tragegurt (Zubehör)
- ideal kombinierbar mit den SYR Systemtrennern STBA 200 und 220

Technische Daten **MobiFill**

max. Betriebsdruck	6 bar
max. Betriebstemperatur	30 °C (Eingang) 65 °C (Ausgang)
Medium	Trinkwasser
max. Füllleistung	0,5 m ³ /h (0,3 m ³ /h bei 2,5 l Kartusche)
Werks-Nr.	3200.00.040